EVM User's Guide: ADC3663EVM, ADC3664EVM, ADC3683EVM

ADC36xx 评估模块



说明

ADC36xx 评估模块 (EVM) 旨在评估 ADC36xx 系列高速模数转换器 (ADC),包括 ADC3663、ADC3664 和 ADC3683,它们均具有串行低电压差分信号 (LVDS)接口。

开始使用

- 1. 订购 ADC3663EVM、ADC3664EVM 或 ADC3683EVM
- 2. 下载数据表的最新版本
- 3. 下载最新版软件
- 4. 从 EVM 的工具页面下载全面的参考设计文件

特性

- 用于交流耦合模拟输入(具有板载平衡-非平衡变压器)的单端和差分选项
- 用于对时钟输入进行采样的单端和差分选项
- 采用外部 12V 连接供电,并配备板载电源调节
- 通过 USB-C 连接或 FMC 连接器实现灵活的开关控制型 ADC 配置
- 配备 FMC 连接器,可连接 TI 数据采集卡或第三方 FPGA 开发套件

应用

- 软件定义无线电
- 通信基础设施
- 频谱分析仪
- 医疗和保健
- 控制系统



ADC36xxEVM

1 评估模块概述

1.1 简介

ADC36xxEVM 是用于评估德州仪器 (TI) 的 ADC36xx 模数转换器 (ADC) 的评估板。ADC36xx 使用串行 LVDS 接口来输出数字数据。ADC36xx 可以使用内部抽取滤波器在"过采样和抽取"模式下运行,从而改进动态范围。

默认情况下,EVM 配置为通过交流耦合变压器(平衡-非平衡变压器)输入来接收采样时钟和模拟输入的外部输入。该变压器执行单端至差分转换,并提供低噪声/失真无源输入。

本用户指南介绍了 ADC36xx 评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用。本用户指南还讨论了如何设置和配置软件及硬件。

1.2 套件内容

EVM 评估套件中包含以下设备:

表 1-1. 包括的设备

| 条目 | 说明 | 数量 |
|------------------------|---------|----|
| ADC36xxEVM | PCB | 1 |
| 直流插孔电源线 | 电缆 | 1 |
| USB-C 电缆 | 电缆 | 1 |
| JTAG 软件狗和 Micro USB 电缆 | PCB 和电缆 | 1 |

1.3 器件信息

ADC36xxEVM 分为三个型号,涵盖了此系列中具有 LVDS 输出接口的器件:ADC3683EVM、ADC3664EVM 和 ADC3663EVM。

以下列出了这些 EVM 型号可用于评估的器件:

表 1-2. 使用 ADC3683EVM 评估的器件

| ADC3683EVM | | | | | |
|------------|------|-----|-------|--|--|
| 器件 | 通道数量 | 分辨率 | 最大采样率 | | |
| ADC3683 | 2 | 18 | 65MHz | | |
| ADC3682 | 2 | 18 | 25MHz | | |
| ADC3681 | 2 | 18 | 10MHz | | |
| ADC3583 | 1 | 18 | 65MHz | | |
| ADC3582 | 1 | 18 | 25MHz | | |
| ADC3581 | 1 | 18 | 10MHz | | |

表 1-3. 使用 ADC3664EVM 评估的器件

| ADC3664EVM | | | | | |
|------------|------|-----|--------|--|--|
| 器件 | 通道数量 | 分辨率 | 最大采样率 | | |
| ADC3664 | 2 | 14 | 125MHz | | |
| ADC3564 | 1 | 14 | 125MHz | | |

www.ti.com.cn 评估模块概述

表 1-4. 使用 ADC3663EVM 评估的器件

| ADC3663EVM | | | | | |
|------------|------|-----|-------|--|--|
| 器件 | 通道数量 | 分辨率 | 最大采样率 | | |
| ADC3663 | 2 | 16 | 65MHz | | |
| ADC3662 | 2 | 16 | 25MHz | | |
| ADC3661 | 2 | 16 | 10MHz | | |
| ADC3563 | 1 | 16 | 65MHz | | |
| ADC3562 | 1 | 16 | 25MHz | | |
| ADC3561 | 1 | 16 | 10MHz | | |

2 硬件

本部分详细介绍了有效使用 ADC36xxEVM 所需的硬件工具和连接,其中包括 ADC3663、ADC3664 和 ADC3683型号 EVM

2.1 所需硬件

EVM 评估套件中不包含以下设备,但评估此 EVM 时需要使用这些设备:

- TSWDC155EVM 数据采集板和相关项目
- 三个用于模拟输入、采样时钟和 DCLKIN 信号的低噪声信号发生器。(这些信号发生器必须共用相同的参考频率)
- 两个带通滤波器,用于您所需的采样时钟频率和模拟输入频率。
- 一个能够提供 12V、1A 电流的电源
- 运行 Microsoft® Windows® 10 或 11 的 PC。

TI 建议将以下低相位噪声信号发生器用于模拟输入和时钟输入:

- Rohde & Schwarz SMA100A
- Rohde & Schwarz SMA100B
- Keysight E8257D
- · Hewlett Packard HP8644B
- · Rohde & Schwarz SMHU
- 或其他等效产品

所有信号发生器都需要使用带通滤波器来消除伪波元件和/或噪声。DCLKIN 输入不需要带通滤波器。如果不使用带通滤波器,则可能无法始终清楚地看到 ADC 的真实性能,且性能受到所用信号发生器性能的限制。


建议使用的带通滤波器具有:

- · 大于或等于 60dB 谐波衰减
- 小于或等于 10% 带宽
- 功率因数大于 18dBm
- 插入损耗小于 5dB

www.ti.com.cn *硬件*

2.2 硬件设置

- 1. 使用 FMC 连接器将 ADC36xxEVM 连接到 TSWDC155EVM。
- 2. 使用随附的 USB-C 电缆将 USB-C 连接器连接到 ADC36xxEVM 上的 J3。
- 3. 使用随附的 USB C 电缆将 USB-C 连接器连接到 TSWDC155EVM 上的 J8。
- 4. 将 Micro USB 电缆连接到 JTAG 软件狗,并将 JTAG 软件狗连接到 TSWDC155EVM 上的 JTAG 接头 J7。然后,将 Micro USB 电缆连接到 PC。
- 5. 确认 TSWDC155EVM 上的跳线 J2 安装在引脚 1-2 之间,以通过 USB-C 连接器为电路板供电



Jumper J2
Connected across
Pins 1-2

图 2-1. TSWDC155EVM 跳线 J2

- 6. 确认 ADC3664EVM 上的以下开关和跳线处于以下配置中:
 - a. 确认已将 12V 电源开关 (SW1) 切换到插孔。
 - b. 确认已将通信多路复用开关 (SW2) 切换到 USB。
 - c. 确认已将 DCLKIN 开关 (SW3) 切换到 SMA。
 - d. 确认已将 VREF CTRL 开关组 (SW5) 上的两个开关均切换到"ON"。
 - e. 确认已安装 VREF 跳线 (J13)。
 - f. 确认 PDN/SYNC 跳线 (J12) 未连接。




图 2-2. ADC36xxEVM 开关和跳线

3 软件

本部分详细介绍了有效使用 ADC36xxEVM 所需的软件工具和应用,其中包括 ADC3663、ADC3664 和 ADC3683型号 EVM。

3.1 所需软件

下面列出了评估 ADC36xxEVM 所需的软件:

- ADC36xxEVM GUI
- 德州仪器 (TI) HSDC Pro 软件
- Vivado Lab Solutions

3.2 软件设置

- 1. 下载并安装 ADC36xxEVM LVDS GUI。
 - a. 在安装 ADC36xxEVM LVDS GUI 时,请确认还安装了 FX3 USB 驱动程序。
- 2. 下载并安装 HSDC 专业版。这用于查看采集的数据。
- 3. 从 AMD 网站下载并安装 Vivado Lab Solutions。从 FPGA 采集数据需要此软件。
- 4. 确认 Vivado Lab bin 文件夹已添加到您的 PATH 系统环境变量中:
 - a. 在开始菜单中搜索 "Edit the system environment variables"
 - b. 选择 "Environment Variables…"
 - c. 在 "System variables"下,找到并选择"Path"变量
 - d. 选择 "Edit···"
 - e. 选择"New"以添加新路径
 - f. 根据安装 Vivado Lab 的位置和安装的版本,添加 Vivado Lab 安装的路径。bin 文件夹的路径通常如下所示:C:\Xilinx\Vivado Lab\2023.1.1\bin




图 3-1. 环境变量设置



4 设置过程

以下设置过程详细介绍了如何设置和使用评估 ADC36xxEVM 的所有三个型号所需的硬件和软件。

4.1 设置 ADC3683EVM

- 1. 确认已根据"软件设置"部分设置软件。
- 2. 确认已根据"硬件设置"部分设置硬件
- 3. 要提供 CLK 信号,请执行以下操作:
 - a. 使用 SMA 电缆和嵌入式 65MHz 带通滤波器,将信号发生器连接到 ADC3683EVM 上的 CLKn SMA 连接器 (J5)。
 - b. 将信号发生器的输出信号频率设置为 65MHz, 并将信号振幅设置为 +10dBm。
- 4. 默认情况下,该 EVM 配置为采用单端输入,因此模拟输入必须施加于适用于通道 A 的连接器 CHAp (J7) 和 适用于通道 B 的 CHBp (J9)。要提供模拟输入,请执行以下操作:
 - a. 使用 SMA 电缆和嵌入式 5MHz 带通滤波器,将信号发生器连接到模拟输入通道 A。
 - b. 将信号发生器的输出信号频率设置为 5.135MHz (质数)和 0dBm。
- 5. 要提供 DCLK 信号,请执行以下操作:
 - a. 使用 SMA 电缆,将信号发生器连接到 DCLKIN SMA 连接器 (J6)。
 - b. 将信号发生器的输出频率设置为 292.5MHz (18 位, 2 线, DDC 旁路),并将信号振幅设置为 +2dBm。
- 6. 确认已使用信号发生器背面的 10MHz REF,对用于时钟、模拟输入和 DCLK 的所有信号发生器进行基准锁定。有关这方面的示例,请参阅下图。




图 4-1. 基本测试测量设置

7. 您的设置现在与以下图示类似:




图 4-2. ADC3683EVM 硬件设置

- 8. 打开 HSDC Pro。在打开 ADC36xxEVM GUI 之前,务必确认 HSDC Pro 已 打开。
- 9. 当系统提示连接到板时,选择"Cancel"。该 GUI 会处理所有其他 HSDC Pro 采集和配置相关操作。




图 4-3. HSDC Pro

10. 打开 ADC36xxEVM GUI。等待几秒钟,以便 GUI 连接到 TSWDC155EVM FPGA 采集板。TSWDC155EVM 已上电,多个 LED 亮起,如下所示



图 4-4. TSWDC155EVM 已上电

11. 当 GUI 窗口打开后,您可以将 GUI 配置为所需模式。默认情况下,GUI 配置为 2 线旁路模式。这两个默认值可以保持不变。您需要将型号设置为 ADC3683,将分辨率设置为 18 位,并将时钟采样频率设置为 65MHz。




图 4-5. ADC36xx LVDS GUI 默认界面(基于 ADC3683 配置)



12. 选择 ADC 模式后,选择"Calculate"按钮计算必要的 DCLK。在该模式下,DCLK 必须为 292.5MHz。确认已在硬件设置中将该信号提供给 DCLK 输入。




图 4-6. 计算 ADC3683 的 DCLK 频率

13. 选择"Program"按钮。等待几秒钟时间,对 ADC 进行编程,对 FPGA 进行编程,并配置 FPGA 固件。




图 4-7. 对 ADC3683EVM 进行编程



14. 编程完成后,选择"Capture"按钮采集 FFT 数据。




图 4-8. 采集 FFT



15. 几秒钟后,采集的数据将显示在 HSDC Pro 窗口中,您可以在其中查看器件的性能。有关 HSDC Pro 的更多功能和特性,请参阅 HSDC Pro 用户指南。




图 4-9. HSDC Pro 中的 ADC3683EVM FFT 数据采集

16. 如果运行采集功能时出现错误,请重新启动 GUI 并再次按照步骤 5-8 进行操作。

4.2 设置 ADC3664EVM

- 1. 确认已根据"软件设置"部分设置软件。
- 2. 确认已根据"硬件设置"部分设置硬件
- 3. 要提供 CLK 信号,请执行以下操作:
 - a. 使用 SMA 电缆和嵌入式 125MHz 带通滤波器,将信号发生器连接到 ADC3664EVM 上的 CLKn SMA 连接器 (J5)。
 - b. 将信号发生器的输出信号频率设置为 125MHz,并将信号振幅设置为 +10dBm。
- 4. 默认情况下,该 EVM 配置为采用单端输入,因此模拟输入必须施加于适用于通道 A 的连接器 CHAp (J7) 和 适用于通道 B 的 CHBp (J9)。要提供模拟输入,请执行以下操作:
 - a. 使用 SMA 电缆和嵌入式 5MHz 带通滤波器,将信号发生器连接到模拟输入通道 A。
 - b. 将信号发生器的输出信号频率设置为 5.135MHz (质数)和 0dBm。
- 5. 要提供 DCLK 信号,请执行以下操作:
 - a. 使用 SMA 电缆,将信号发生器连接到 DCLKIN SMA 连接器 (J6)。
 - b. 将信号发生器的输出频率设置为 437.5MHz (14 位,2 线,DDC 旁路),并将信号振幅设置为 +2dBm。

6. 确认已使用信号发生器背面的 10MHz REF, 对用于时钟、模拟输入和 DCLK 的所有信号发生器进行基准锁 定。有关这方面的示例,请参阅下图。




图 4-10. 基本测试测量设置

7. 您的设置现在与以下图示类似:




图 4-11. ADC3664EVM 硬件设置

8. 打开 HSDC Pro。在打开 ADC36xxEVM GUI 之前,务必确认 HSDC Pro 已 打开。

9. 当系统提示连接到板时,选择"Cancel"。该 GUI 会处理所有其他 HSDC Pro 采集和配置相关操作。




图 4-12. HSDC Pro

10. 打开 ADC36xxEVM GUI。等待几秒钟,以便 GUI 连接到 TSWDC155EVM FPGA 采集板。TSWDC155EVM 已上电,多个 LED 亮起,如下所示。




图 4-13. TSWDC155EVM 已上电



11. 当 GUI 窗口打开后,您可以将 GUI 配置为所需模式。默认情况下,GUI 配置为 2 线旁路模式。这两个默认值 可以保持不变。您需要将型号设置为 ADC3664,将分辨率设置为 14 位,并将时钟采样频率设置为 125MHz。




图 4-14. ADC36xx LVDS GUI 默认界面 (基于 ADC3664 配置)

12. 选择 ADC 模式后,选择"Calculate"按钮计算必要的 DCLK。在该模式下,DCLK 必须为 437.5MHz。确认已在硬件设置中将该信号提供给 DCLK 输入。




图 4-15. 计算 ADC3664 的 DCLK 频率



13. 选择"Program"按钮。等待几秒钟时间,对 ADC 进行编程,对 FPGA 进行编程,并配置 FPGA 固件。




图 4-16. 对 ADC3664EVM 进行编程

14. 编程完成后,选择"Capture"按钮采集 FFT 数据。




图 4-17. 采集 FFT

15. 几秒钟后,采集的数据将显示在 HSDC Pro 窗口中,您可以在其中查看器件的性能。有关 HSDC Pro 的更多功能和特性,请参阅 HSDC Pro 用户指南。




图 4-18. HSDC Pro 中的 ADC3664EVM FFT 数据采集

16. 如果运行采集功能时出现错误,请重新启动 GUI 并再次按照步骤 5-8 进行操作。

4.3 设置 ADC3663EVM

- 1. 确认已根据"软件设置"部分设置软件。
- 2. 确认已根据"硬件设置"部分设置硬件
- 3. 要提供 CLK 信号,请执行以下操作:
 - a. 使用 SMA 电缆和嵌入式 65MHz 带通滤波器,将信号发生器连接到 ADC3663EVM 上的 CLKn SMA 连接器 (J5)。
 - b. 将信号发生器的输出信号频率设置为 65MHz,并将信号振幅设置为 +10dBm。
- 4. 默认情况下,该 EVM 配置为采用单端输入,因此模拟输入必须施加于适用于通道 A 的连接器 CHAp (J7) 和适用于通道 B 的 CHBp (J9)。要提供模拟输入,请执行以下操作:
 - a. 使用 SMA 电缆和嵌入式 5MHz 带通滤波器,将信号发生器连接到模拟输入通道 A。
 - b. 将信号发生器的输出信号频率设置为 5.135MHz (质数) 和 0dBm。
- 5. 要提供 DCLK 信号,请执行以下操作:
 - a. 使用 SMA 电缆,将信号发生器连接到 DCLKIN SMA 连接器 (J6)。
 - b. 将信号发生器的输出频率设置为 260MHz (16 位, 2 线, DDC 旁路),并将信号振幅设置为 +2dBm。
- 6. 确认已使用信号发生器背面的 10MHz REF,对用于时钟、模拟输入和 DCLK 的所有信号发生器进行基准锁定。有关这方面的示例,请参阅下图。




图 4-19. 基本测试测量设置

7. 您的设置现在与以下图示类似:




图 4-20. ADC3663EVM 硬件设置

8. 打开 HSDC Pro。在打开 ADC36xxEVM GUI 之前,务必确认 HSDC Pro 已 打开。

9. 当系统提示连接到板时,选择"Cancel"。该 GUI 会处理所有其他 HSDC Pro 采集和配置相关操作。




图 4-21. HSDC Pro

10. 打开 ADC36xxEVM GUI。等待几秒钟,以便 GUI 连接到 TSWDC155EVM FPGA 采集板。TSWDC155EVM 已上电,多个 LED 亮起,如下所示




图 4-22. TSWDC155EVM 已上电



11. 当 GUI 窗口打开后,您可以将 GUI 配置为所需模式。默认情况下,GUI 配置为 2 线旁路模式。这两个默认值可以保持不变。您需要将型号设置为 ADC3663,将分辨率设置为 16 位,并将时钟采样频率设置为 65MHz。




图 4-23. ADC36xx LVDS GUI 默认界面 (基于 ADC3663 配置)



12. 选择 ADC 模式后,选择"Calculate"按钮计算必要的 DCLK。在该模式下,DCLK 必须为 260MHz。确认已在硬件设置中将该信号提供给 DCLK 输入。




图 4-24. 计算 ADC3663 的 DCLK 频率

13. 选择"Program"按钮。等待几秒钟时间,对 ADC 进行编程,对 FPGA 进行编程,并配置 FPGA 固件。




图 4-25. 对 ADC3663EVM 进行编程



14. 编程完成后,选择"Capture"按钮采集 FFT 数据。




图 4-26. 采集 FFT



www.ti.com.cn 硬件设计文件

15. 几秒钟后,采集的数据将显示在 HSDC Pro 窗口中,您可以在其中查看器件的性能。有关 HSDC Pro 的更多功能和特性,请参阅 HSDC Pro 用户指南。




图 4-27. HSDC Pro 中的 ADC3663EVM FFT 数据采集

16. 如果运行采集功能时出现错误,请重新启动 GUI 并再次按照步骤 5-8 进行操作。

5 硬件设计文件

原理图、PCB 布局和物料清单 (BOM) 等设计文件可从产品页面获取:ADC3663EVM、ADC3664EVM 和ADC3683EVM。

6 其他信息

6.1 商标

所有商标均为其各自所有者所有。

7参考资料

- 德州仪器 (TI), ADC3663EVM 产品页面
- 德州仪器 (TI), ADC3664EVM 产品页面
- 德州仪器 (TI), ADC3683EVM 产品页面
- 德州仪器, TSWDC155 评估模块, 用户指南
- 德州仪器 (TI), 高速数据转换器专业版 GUI, 用户指南
- 德州仪器 (TI), ADC366x 16 位 0.5MSPS 至 65MSPS, 低噪声、低功耗双通道 ADC, 数据表
- 德州仪器 (TI), ADC3664 14 位 125MSPS 低噪声、低功耗双通道 ADC, 数据表
- 德州仪器 (TI), ADC368x 18 位 0.5 至 65MSPS 低噪声、超低功耗双通道 ADC,数据表

8 修订历史记录

注:以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision A (October 2023) to Revision B (October 2025)Page• 更新了整个文档的标题和常规格式1

重要通知和免责声明

TI"按原样"提供技术和可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品,(2) 设计、验证并测试您的应用,(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更,恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务,您将全额赔偿,TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 销售条款)、TI 通用质量指南 或 ti.com 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。 除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品,否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2025, 德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期: 2025 年 10 月