


**DRV5053** 











JAJSBZ8D - MAY 2014 - REVISED FEBRUARY 2023

# DRV5053 アナログ・バイポーラ・ホール効果センサ

# 1 特長

- リニア出力ホール・センサ
- 優れた温度安定性
  - 温度範囲の全体で感度 ±10%
- 高感度オプション:
  - -11mV/mT (OA、図 17 を参照)
  - 23mV/mT (PA)
  - 45mV/mT (RA)
  - 90mV/mT (VA)
  - +23mV/mT (CA)
  - +45mV/mT (EA)
- 広い電圧範囲をサポート
  - 2.5V~38V
  - 外部レギュレータ不要
- 広い動作温度範囲
  - T<sub>A</sub> = -40~125°C (Q、図 17 を参照)
- 出力段の増幅
  - 2.3mA シンク、300μA ソース
- 出力電圧:0.2V~約 1.8V
  - B = 0mT, OUT = 1V
- 高速なパワーオン:35µs
- 小さなパッケージと占有面積
  - 表面実装の 3 ピン SOT-23 (DBZ)
    - 2.92mm × 2.37mm
  - スルーホールの 3 ピン TO-92 (LPG)
    - 4.00mm × 3.15mm

#### 保護機能:

- 電源逆接続保護 (-22V まで)
- 最大 40V の負荷ダンプをサポート
- 出力短絡保護
- 出力電流制限

# 2 アプリケーション

- 流量メーター
- ドッキング調整
- 振動補正
- ダンパー制御

# 3 概要

DRV5053 デバイスは、全温度範囲にわたる優れた感度 安定性と内蔵保護機能によって磁気センシング・ソリュー ションを提供するチョッパ安定化ホール IC です。


0V~2V のアナログ出力は、印加された磁束密度に対し て線形的に応答し、磁界方向の極性を区別します。2.5V ~38V の広い電圧範囲で動作し、-22V までの逆極性保 護を備えているため、広範な産業用および民生用アプリケ ーションに適しています。

電源逆接続状態、負荷ダンプ、出力短絡 / 過電流に対す る保護機能を内蔵しています。

## パッケージ情報 <sup>(1)</sup>

部品番号	パッケージ	本体サイズ (公称)
DRV5053	SOT-23 (3)	2.92mm × 1.30mm
DI(V 3033	TO-92 (3)	4.00mm × 3.15mm

利用可能なパッケージについては、このデータシートの末尾にあ る注文情報を参照してください。



出力状態



デバイスのパッケージ



# 目次

1 特長	1 7.2 機能ブロック図	8
2アプリケーション		
3 概要		
4 改訂履歷		
5 ピン構成および機能		
6 仕様		
6.1 絶対最大定格		
6.2 ESD 定格		
6.3 推奨動作条件		15
6.4 熱に関する情報		
6.5 電気的特性		
6.6 スイッチング特性		
6.7 磁気特性		
6.8 代表的特性		
7 詳細説明		
7.1 概要		
• 文書全体にわたって表、図、相互参照の採	15) to Revision D (February 2023) 経番方法を更新	1
	パリケー <i>ションと実装」</i> セクションに移動	
	014) to Revision C (December 2015)	
• SOT-23 パッケージの本体サイズを訂正。 S	SIP パッケージ名を TO-92 に訂正。	1
• 「絶対最大定格」に B <sub>MAX</sub> を追加		4
• パッケージ・テープ・アンド・リールの M とブ	<sup>*</sup> ランクの選択肢を更新	15 
Changes from Revision A (August 2014)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Page
・ 感度のデバイス値と標準値を更新。DRV50	053VA:-80mV/mT の標準値と最大値を更新	5
Changes from Revision * (May 2014) to F	Revision A (August 2014)	Page
	新	1
	新	

English Data Sheet: SLIS153



# 5 ピン構成および機能

詳細な構成情報については、デバイスのマーキングとメカニカル、パッケージ、および注文情報を参照してください。




図 5-2. LPG パッケージ 3 ピン TO-92 上面図

表 5-1. ピン機能

	ピン		種類	説明			
名称	DBZ	LPG	(里)	ਜ਼ੋਹ <b>ਦ</b> ਾ ਹੈ			
GND	3	2	GND	グランド・ピン			
V <sub>CC</sub>	1	1	電源	2.5V~38V の電源。このピンは、 $V_{CC}$ 定格の $0.01\mu F$ 以上のセラミック・コンデンサを使用して GND ピンにバイパスします。			
OUT	2	3	出力	ホール・センサのアナログ出力。 1V の出力は B = 0mT に対応します。			



# 6 仕様

# 6.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)

		最小値	最大値	単位
	Vcc	-22 <sup>(2)</sup>	40	V
電源電圧	電圧ランプ・レート ( $V_{CC}$ )、 $V_{CC}$ < 5 $V$	制限	なし	V/µs
	電圧ランプ・レート ( $V_{CC}$ )、 $V_{CC} > 5V$	0	2	V/μS
出力ピン電圧		-0.5	2.5	V
電源逆接続時の出力ピンの逆電流		0	-20	mA
磁束密度、B <sub>MAX</sub>		制限なし		
動作時の接合部温度、T」		-40	150	°C
保存温度、T <sub>stg</sub>		-65	150	°C

- (1) 絶対最大定格の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。絶対最大定格は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。
- (2) 設計により規定されています。-20Vまでのみテストされています。

#### 6.2 ESD 定格

			値	単位
V	<b>热雨</b> 层 <b>壮</b> 雨	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 に準拠、 すべてのピン <sup>(1)</sup>	±2500	V
V <sub>(ESD)</sub> 静電気放電	デバイス帯電モデル (CDM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 に準拠、すべてのピン <sup>(2)</sup>	±500	V	

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると記載されています。
- (2) JEDEC のドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると記載されています。

## 6.3 推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		最小値	最大 値	単位
V <sub>CC</sub>	電源電圧	2.5	38	V
V <sub>OUT</sub>	出力ピン電圧 (OUT)	0	2	V
I <sub>SOURCE</sub>	出力ピンの電流ソース (OUT)	0	300	μA
I <sub>SINK</sub>	出力ピンの電流シンク (OUT)	0	2.3	mA
T <sub>A</sub>	動作時周囲温度	-40	125	°C

# 6.4 熱に関する情報

		DR\		
	<b>熱評価基準</b> <sup>(1)</sup>	DBZ (SOT-23)	LPG (TO-92)	単位
		3ピン	3ピン	
$R_{\theta JA}$	接合部から周囲への熱抵抗	333.2	180	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	接合部からケース (上面) への熱抵抗	99.9	98.6	°C/W
$R_{\theta JB}$	接合部から基板への熱抵抗	66.9	154.9	°C/W
ΨЈТ	接合部から上面への特性パラメータ	4.9	40	°C/W
$\Psi_{JB}$	接合部から基板への特性パラメータ	65.2	154.9	°C/W

(1) 従来および最新の熱測定基準の詳細については、アプリケーション・レポート『半導体および IC パッケージの熱評価基準』、SPRA953 を参照してください。

Submit Document Feedback

Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated



# 6.5 電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

		,				
	パラメータ	テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位
電源 (V <sub>cc</sub> )						
V <sub>CC</sub>	V <sub>CC</sub> 動作電圧		2.5		38	V
Icc	<b>科</b> /// <b>康</b> ·斯·康·法	V <sub>CC</sub> = 2.5 ∼38V, T <sub>A</sub> = 25°C		2.7		mA
	動作電源電流	V <sub>CC</sub> = 2.5V~38V, T <sub>A</sub> = 125°C		3	3.6	IIIA
t <sub>on</sub>	パワーオン時間			35	50	μs
保護回路						
V <sub>CCR</sub>	電源逆接続電圧		-22			V
I <sub>OCP,SOURCE</sub>	過電流保護レベル	ソース電流		300		μΑ
I <sub>OCP,SINK</sub>	過電流保護レベル	シンク電流		2.3		mA

# 6.6 スイッチング特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

	パラメータ	テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位		
アナロ	アナログ出力 (OUT)							
t <sub>d</sub>	出力の遅延時間	T <sub>A</sub> = 25°C		13	25	μs		

# 6.7 磁気特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

	パラメータ	テスト条件	最小値	標準値	最大值	単位 <sup>(2)</sup>
V <sub>Q</sub>	静止出力	B = 0mT $T_A = -40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$	0.9	1.02	1.15	V
$f_{BW}$	帯域幅 <sup>(3)</sup>		20			kHz
B <sub>N</sub>	入力換算/イズ <sup>(1)</sup>	$C_{OUT}$ = 50pF $T_A$ = -40°C $\sim$ 125°C	0.40	0.49	0.79	$mT_pp$
Le	直線性 <sup>(4)</sup>	-B <sub>SAT</sub> < B < B <sub>SAT</sub>		1%		
V <sub>OUT MIN</sub>	出力飽和電圧 (最小値)	B < -B <sub>SAT</sub>			0.2	V
V <sub>OUT MAX</sub>	出力飽和電圧 (最大値)	B > B <sub>SAT</sub>	1.8			V
DRV50530	DA:-11mV/mT					
S	感度	V <sub>CC</sub> = 3.3V T <sub>A</sub> ≈ -40°C ~125°C	-17.5	-11	-5	mV/mT
V <sub>N</sub>	出力換算ノイズ	$V_{CC}$ = 3.3V, $R_{OUT}$ = 10kΩ, $C_{OUT}$ = 50pF $T_A \approx -40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$		5		${\rm mV_{pp}}$
B <sub>SAT</sub>	入力飽和磁界	V <sub>CC</sub> = 3.3V T <sub>A</sub> ≈ -40°C ~125°C		73		mT
DRV5053F	PA:-23mV/mT		·			
S	感度	V <sub>CC</sub> = 3.3V T <sub>A</sub> ≈ -40°C ~125°C	-35	-23	-10	mV/mT
V <sub>N</sub>	出力換算ノイズ	$V_{CC} = 3.3V \setminus R_{OUT} = 10k\Omega \setminus C_{OUT} = 50pF$ $T_A \approx -40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$		11		${\sf mV_{pp}}$
B <sub>SAT</sub>	入力飽和磁界	V <sub>CC</sub> = 3.3V T <sub>A</sub> ≈ -40°C ~125°C		35		mT



自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)


	パラメータ	テスト条件	最小値	標準値	最大値	単位 <sup>(2)</sup>
DRV505	3RA:-45mV/mT				'	
S	感度	V <sub>CC</sub> = 3.3V T <sub>A</sub> ≈ -40°C ~125°C	-70	-45	-20	mV/mT
V <sub>N</sub>	出力換算ノイズ	$V_{CC}$ = 3.3V, $R_{OUT}$ = 10kΩ, $C_{OUT}$ = 50pF $T_A \approx -40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$		22		${\sf mV_{pp}}$
B <sub>SAT</sub>	入力飽和磁界	$V_{CC}$ = 3.3V $T_A \approx -40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$		18		mT
DRV505	3VA:-90mV/mT				'	
S	感度	V <sub>CC</sub> = 3.3V T <sub>A</sub> ≈ -40°C ~125°C	-140	-90	-45	mV/mT
V <sub>N</sub>	出力換算ノイズ	$V_{CC}$ = 3.3V, $R_{OUT}$ = 10kΩ, $C_{OUT}$ = 50pF $T_A \approx -40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$		44		${\sf mV_{pp}}$
B <sub>SAT</sub>	入力飽和磁界	$V_{CC}$ = 3.3V $T_A \approx -40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$		9		mT
DRV505	3CA:23mV/mT				'	
S	感度	$V_{CC}$ = 3.3V $T_A \approx -40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$	10	23	35	mV/mT
V <sub>N</sub>	出力換算ノイズ	$V_{CC}$ = 3.3V, $R_{OUT}$ = 10kΩ, $C_{OUT}$ = 50pF $T_A \approx -40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$		11		${\sf mV_{pp}}$
B <sub>SAT</sub>	入力飽和磁界	$V_{CC}$ = 3.3V $T_A \approx -40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$		35		mT
DRV505	3EA:45mV/mT	·				
S	感度	$V_{CC}$ = 3.3V $T_A \approx -40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$	20	45	70	mV/mT
V <sub>N</sub>	出力換算ノイズ	$V_{CC}$ = 3.3V, $R_{OUT}$ = 10kΩ, $C_{OUT}$ = 50pF $T_A \approx -40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$		22		${\sf mV_{pp}}$
B <sub>SAT</sub>	入力飽和磁界	$V_{CC}$ = 3.3V $T_A \approx -40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$		18		mT

- (1) 出荷時のテストは行っていません。制限値は特性データに基づいています。
- (2) 1mT = 10 ガウス
- (3) 帯域幅とは、検出と出力への変換が可能な、最も速く変化する磁界を表します。
- (4) 直線性とは、B 範囲全体での感度の変化を表します。B<sub>SAT</sub> 付近での感度は通常、B=0mT 付近での感度の 1% 以内です。

English Data Sheet: SLIS153



# 6.8 代表的特性





# 7 詳細説明

#### 7.1 概要

DRV5053 デバイスは、磁気センシング用途向けのアナログ出力付きチョッパ安定化ホール・センサです。DRV5053 デバイスは 2.5V~38V の電源電圧で動作でき、-22V の継続的なバッテリ逆接続状態に耐えられます。約 -22V~2.4V が V<sub>CC</sub> に (GND を基準として) 印加されている場合、DRV5053 デバイスは動作しないことに注意します。また、本デバイスは過渡的に最大 40V の電源電圧に耐えることができます。


出力電圧は、パッケージに対して垂直な磁界によって決まります。磁界が存在しない場合、OUT = 1V となります。磁界はその大きさに応じて出力電圧を線形的に変化させます。

磁界の極性は、パッケージのマーキングされた側に S 極を近付ける方向が正と定義されています。パッケージのマーキングされた側に N 極を近付ける方向の磁界は負の磁界です。

負の感度を持つデバイス (つまり DRV5053RA:-40mV/mT) の場合、S 極は出力電圧を 1V 未満に低下させ、N 極は出力電圧を 1V 以上に上昇させます。

正の感度を持つデバイス (つまり、DRV5053EA: +40mV/mT) の場合、S 極は出力電圧を 1V 以上に上昇させ、N 極は出力電圧を 1V 未満に低下させます。

## 7.2 機能ブロック図



# 7.3 機能説明

# 7.3.1 磁界方向の定義

図 7-1 に、パッケージのマーキングされた側に S 極を近付ける方向を正として定義した磁界を示します。





図 7-1. 磁界方向の定義

## 7.3.2 デバイス出力

DRV5053 デバイスの出力は、負の感度 (すなわち -45mV/mT、RA) と正の感度 (すなわち +45mV/mT、EA) について以下のように定義されます。





#### 7.3.3 パワーオン時間

DRV5053 デバイスに  $V_{CC}$  を印加した後、OUT が有効になるまでに  $t_{on}$  が経過する必要があります。図 7-4 にケース 1 を示し、図 7-5 にケース 2 を示します。出力は、負の感度を持つデバイスと一定の磁界 (- $B_{SAT}$  <  $B < B_{SAT}$ ) を仮定して定義されています。




図 7-4. ケース 1:B < 0 (N 極) のときに電源をオン




図 7-5. ケース 2:B>0(S極)のときに電源をオン

#### 7.3.4 出力段

DRV5053 の出力段は、最大 300 $\mu$ A の電流をソースでき、または最大 2.3mA の電流をシンクできます。正常に動作させるには、等価的な出力負荷 ( $R_{OUT}$ ) を 10kΩ より大きくする必要があります。

内部オペアンプの安定性を確保するため、OUT ピンに直接接続する容量性負荷を 10nF 未満とする必要があります。ノイズを低減するために外部 RC フィルタを追加する場合、200Ω 以上の抵抗と 0.1μF 以下のコンデンサを使用できます。アプリケーション例については、代表的なアプリケーション (フィルタ付き) を参照してください。

#### 7.3.5 保護回路

アナログ電流制限回路は、出力ドライバを流れる電流を制限します。ドライバ電流は Iocp にクランプされます。

#### 7.3.5.1 過電流保護 (OCP)

アナログ電流制限回路は、FET を流れる電流を制限します。ドライバ電流は  $I_{OCP}$  でクランプされます。このクランプ中、出力 FET の  $r_{DS(on)}$  は公称値よりも増加します。

# 7.3.5.2 負荷ダンプ保護機能

DRV5053 デバイスは、公称 38V までの DC  $V_{CC}$  条件で動作し、さらに  $V_{CC}$  = 40V にも耐えることができます。この保護には電流制限直列抵抗は不要です。

#### 7.3.5.3 電源逆接続保護

V<sub>CC</sub> ピンと GND ピンが逆に接続されても (-22V まで)、DRV5053 デバイスは保護されます。

注

電源逆接続時に、絶対最大定格に規定された定格を OUT ピンの逆電流が超えないようにする必要があります。

フォルト	条件	デバイス	説明	復帰
FET 過負荷 (OCP)	I <sub>SINK</sub> ≧ I <sub>OCP</sub>	動作	出力電流は locp にクランプされます。	I <sub>O</sub> < I <sub>OCP</sub>
負荷ダンプ	38V < V <sub>CC</sub> < 40V	動作	過渡中もデバイスは動作します。	V <sub>CC</sub> ≦ 38V
電源逆接続	-22V < V <sub>CC</sub> < 0V	ディスエーブル	デバイスはこの条件に耐えられます。	V <sub>CC</sub> ≧ 2.5V

Product Folder Links: DRV5053

#### 7.4 デバイスの機能モード

DRV5053 デバイスは、 $V_{CC}$  が 2.5V と 38V の間である場合にのみアクティブになります。

電源逆接続条件が存在する場合、本デバイスは非アクティブになります。



# 8アプリケーションと実装

注

以下のアプリケーション情報は、TIの製品仕様に含まれるものではなく、TIではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

# 8.1 アプリケーション情報

DRV5053 デバイスは磁界センシング・アプリケーションで使用されます。

# 8.2 代表的なアプリケーション

# 8.2.1 代表的なアプリケーション (フィルタなし)




図 8-1. 代表的なアプリケーション回路図 (フィルタなし)

#### 8.2.1.1 設計要件

この設計例では、表8-1に記載されているパラメータを入力パラメータとして使用します。

表 8-1. 設計パラメータ

設計パラメータ	略号	数値の例
システム帯域幅	$f_{BW}$	15kHz

## 8.2.1.2 詳細な設計手順

DRV5053 は、帯域幅を少なくとも 20kHz に制限する内部フィルタを備えています。このアプリケーションでは、C1 バイパス・コンデンサ (0.01 $\mu$ F 以上) 以外の外付け部品は不要です。アナログ出力 (OUT) をマイクロコントローラの ADC 入力に接続する場合、等価的な負荷は R > 10kΩ かつ C < 10nF である必要があります。

表 8-2. 外付け部品

品幣	ピン1	ピン 2	推奨事項
C1	V <sub>CC</sub>	GND	V <sub>CC</sub> 定格の 0.01μF 以上のセラミック・コンデンサ

Submit Document Feedback



# 8.2.1.3 アプリケーション曲線




図 8-2. 10kHz のスイッチング磁界

# 8.2.2 代表的なアプリケーション (フィルタ付き)

アナログ出力 (OUT) のノイズを低減するため、RC フィルタリングを追加して帯域幅をさらに狭くできます。




図 8-3. 代表的なアプリケーション回路 (フィルタ付き)

#### 8.2.2.1 設計要件

この設計例では、表 8-3 に記載されているパラメータを入力パラメータとして使用します。

表 8-3. 設計パラメータ

設計パラメータ	略号	数値の例
システム帯域幅	$f_{BW}$	5kHz



## 8.2.2.2 詳細な設計手順

この例では、出力帯域幅を狭くするため、外部 RC フィルタを追加します。

目的とする周波数の信号が失われないように、ローパス・フィルタ帯域幅 (-3dB ポイント) を控えめにシステム帯域幅 (10kHz) の 2 倍に選択します。

$$10 \text{ kHz} < \frac{1}{2\pi \times R_1 \times C_2} \tag{1}$$

R1 =  $10k\Omega$  とすると、C2 < 1590pF となります。そのため、C2 = 1500pF を選択します。


#### 8.2.2.2.1 代表的なノイズとカットオフ周波数との関係


RC フィルタは、OUT に存在するノイズを低減するための効果的な方法です。 DRV5053VA を使った各種カットオフ周波数の代表的なノイズ測定を以下に示します。

R (Ω) C (µF) f<sub>CUTOFF</sub> (kHz) ノイズ (mVpp) 163 0.1 9.8 30.4 4.6 22.8 349 0.1 750 0.1 2.1 15.2 1505 0.1 1.1 9.7 3322 0.1 0.5 5.3 7510 0.1 0.2 2.5

表 8-4. DRV5053VA の代表的なノイズ・データ

#### 8.2.2.3 アプリケーション曲線





## 8.3 電源に関する推奨事項

DRV5053 デバイスは、2.5V~38V の入力電源電圧 (VM) 範囲で動作するように設計されています。 $V_{CC}$  定格の 0.01 $\mu$ F 以上のセラミック・コンデンサを、DRV5053 デバイスにできるだけ近づけて配置する必要があります。

# 9 デバイスおよびドキュメントのサポート 9.1 デバイスのサポート

# 9.1.1 デバイス命名規則

図 9-1 に、DRV5053 デバイスの完全なデバイス名を読み取るための凡例を示します。





図 9-1. デバイス命名規則

# 9.1.2 デバイスのマーキング



# 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.com のデバイス製品フォルダを開いてください。「更新の通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。



# 9.3 サポート・リソース

TI E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、該当する貢献者により、現状のまま提供されるものです。これらは TI の仕様を構成するものではなく、必ずしも TI の見解を反映したものではありません。TI の使用条件を参照してください。

#### 9.4 商標

TI E2E<sup>™</sup> is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

## 9.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

#### 9.6 用語集

テキサス・インスツルメンツ用語集 この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

# 10 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスについて利用可能な最新のデータです。このデータは、予告なしに、また、ドキュメントの改訂なしに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

Product Folder Links: DRV5053

Submit Document Feedback

Copyright © 2023 Texas Instruments Incorporated

9-Nov-2025

www.ti.com

# **PACKAGING INFORMATION**

Orderable part number	Status (1)	Material type	Package   Pins	Package qty   Carrier	<b>RoHS</b> (3)	Lead finish/ Ball material	MSL rating/ Peak reflow	Op temp (°C)	Part marking (6)
DRV5053CAQDBZR	Active	Production	SOT-23 (DBZ)   3	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAUAG   SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(+ALCA, 1LX2)
DRV5053CAQDBZR.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ)   3	3000   LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(+ALCA, 1LX2)
DRV5053CAQDBZT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBZ)   3	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	(+ALCA, 1LX2)
DRV5053CAQLPG	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	1000   BULK	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALCA
DRV5053CAQLPG.A	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	1000   BULK	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALCA
DRV5053CAQLPGM	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	3000   AMMO	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALCA
DRV5053CAQLPGM.A	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	3000   AMMO	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALCA
DRV5053EAQDBZR	Active	Production	SOT-23 (DBZ)   3	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAUAG   SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(+ALEA, 1LZ2)
DRV5053EAQDBZR.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ)   3	3000   LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(+ALEA, 1LZ2)
DRV5053EAQDBZT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBZ)   3	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	(+ALEA, 1LZ2)
DRV5053EAQLPG	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	1000   BULK	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALEA
DRV5053EAQLPG.A	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	1000   BULK	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALEA
DRV5053EAQLPGM	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	3000   AMMO	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALEA
DRV5053EAQLPGM.A	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	3000   AMMO	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALEA
DRV5053OAQDBZR	Active	Production	SOT-23 (DBZ)   3	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAUAG   SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(+ALOA, 1M12)
DRV5053OAQDBZR.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ)   3	3000   LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(+ALOA, 1M12)
DRV5053OAQDBZT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBZ)   3	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	(+ALOA, 1M12)
DRV5053OAQLPG	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	1000   BULK	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALOA
DRV5053OAQLPG.A	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	1000   BULK	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALOA
DRV5053OAQLPGM	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	3000   AMMO	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALOA
DRV5053OAQLPGM.A	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	3000   AMMO	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALOA
DRV5053PAQDBZR	Active	Production	SOT-23 (DBZ)   3	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAUAG   SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(+ALPA, 1M22)
DRV5053PAQDBZR.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ)   3	3000   LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(+ALPA, 1M22)
DRV5053PAQDBZT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBZ)   3	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	(+ALPA, 1M22)
DRV5053PAQLPG	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	1000   BULK	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALPA
DRV5053PAQLPG.A	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	1000   BULK	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALPA
DRV5053PAQLPGM	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	3000   AMMO	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALPA
DRV5053PAQLPGM.A	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	3000   AMMO	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALPA
DRV5053RAQDBZR	Active	Production	SOT-23 (DBZ)   3	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAUAG   SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(+ALRA, 1M32)





www.ti.com

9-Nov-2025

Orderable part number	Status	Material type	Package   Pins	Package qty   Carrier	RoHS	Lead finish/ Ball material	MSL rating/ Peak reflow	Op temp (°C)	Part marking
	(1)	(2)			(3)	(4)	(5)		(6)
DRV5053RAQDBZR.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ)   3	3000   LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(+ALRA, 1M32)
DRV5053RAQDBZT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBZ)   3	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	(+ALRA, 1M32)
DRV5053RAQLPG	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	1000   BULK	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALRA
DRV5053RAQLPG.A	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	1000   BULK	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALRA
DRV5053RAQLPGM	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	3000   AMMO	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALRA
DRV5053RAQLPGM.A	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	3000   AMMO	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALRA
DRV5053VAQDBZR	Active	Production	SOT-23 (DBZ)   3	3000   LARGE T&R	Yes	NIPDAUAG   SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(+ALVA, 1M42)
DRV5053VAQDBZR.A	Active	Production	SOT-23 (DBZ)   3	3000   LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(+ALVA, 1M42)
DRV5053VAQDBZT	Obsolete	Production	SOT-23 (DBZ)   3	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	(+ALVA, 1M42)
DRV5053VAQLPG	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	1000   BULK	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALVA
DRV5053VAQLPG.A	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	1000   BULK	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALVA
DRV5053VAQLPGM	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	3000   AMMO	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALVA
DRV5053VAQLPGM.A	Active	Production	TO-92 (LPG)   3	3000   AMMO	Yes	SN	N/A for Pkg Type	-40 to 125	+ALVA

<sup>(1)</sup> Status: For more details on status, see our product life cycle.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

<sup>(2)</sup> Material type: When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

<sup>(3)</sup> RoHS values: Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

<sup>(4)</sup> Lead finish/Ball material: Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

<sup>(5)</sup> MSL rating/Peak reflow: The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

<sup>(6)</sup> Part marking: There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

# PACKAGE OPTION ADDENDUM

www.ti.com 9-Nov-2025

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

#### OTHER QUALIFIED VERSIONS OF DRV5053:

Automotive : DRV5053-Q1


NOTE: Qualified Version Definitions:

Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects



www.ti.com 22-Jul-2025

# TAPE AND REEL INFORMATION



# TAPE DIMENSIONS + K0 - P1 - B0 W Cavity - A0 -

A0	Dimension designed to accommodate the component width
В0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

#### QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE




#### \*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing		SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
DRV5053CAQDBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
DRV5053EAQDBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
DRV5053OAQDBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	9.0	3.15	2.77	1.22	4.0	8.0	Q3
DRV5053OAQDBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
DRV5053PAQDBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
DRV5053RAQDBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
DRV5053RAQDBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	9.0	3.15	2.77	1.22	4.0	8.0	Q3
DRV5053VAQDBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	8.4	3.2	2.85	1.3	4.0	8.0	Q3
DRV5053VAQDBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	178.0	9.0	3.15	2.77	1.22	4.0	8.0	Q3



www.ti.com 22-Jul-2025




\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
DRV5053CAQDBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
DRV5053EAQDBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
DRV5053OAQDBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	180.0	18.0
DRV5053OAQDBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
DRV5053PAQDBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
DRV5053RAQDBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
DRV5053RAQDBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	180.0	18.0
DRV5053VAQDBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	210.0	185.0	35.0
DRV5053VAQDBZR	SOT-23	DBZ	3	3000	180.0	180.0	18.0



SMALL OUTLINE TRANSISTOR




## NOTES:

- All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
   This drawing is subject to change without notice.
   Reference JEDEC registration TO-236, except minimum foot length.

- 4. Support pin may differ or may not be present.
- 5. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25mm per side



SMALL OUTLINE TRANSISTOR




NOTES: (continued)

- 5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SMALL OUTLINE TRANSISTOR




NOTES: (continued)

- 7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
- 8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.





TRANSISTOR OUTLINE




#### NOTES:

- 1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.


  2. This drawing is subject to change without notice.



TRANSISTOR OUTLINE



TRANSISTOR OUTLINE



# 重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TIの製品は、TIの販売条件、TIの総合的な品質ガイドライン、 ti.com または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。 TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TIはそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated

最終更新日:2025 年 10 月