

HDCP 搭載、DS90UH984-Q1 4K FPD-Link IV から Embedded DisplayPort へのブリッジ デシリアライザ

1 特長

- DisplayPort (DP) / Embedded DisplayPort (eDP) トランスミッタ
 - VESA DP v1.4a/eDP v1.4b トランスミッタ
 - HBR3/HBR2/HBR/RBR リンクのビット レート
 - メイン リンク: 1、2、または 4 レーン
 - 各レーン最大 8.1Gbps
 - AUX CH 1Mbps
 - ホット プラグ検出 (HPD)
 - 集約されたビデオ ストリームをローカル eDP ディスプレイに抽出
 - 4 K @ 60Hz のビデオ解像度向けに設計
 - ストリームの同期と分割
- FPD-Link IV インターフェイス
 - チャンネルあたり 13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps、デュアル チャンネルで最大 27Gbps
 - 同軸 / STP 相互接続サポート
 - 1、2 チャンネルを選択可能
 - デイジーチェーンと分割
 - アダプティブ イコライゼーション
- 超低レイテンシ制御チャンネル
 - 最大 1MHz の 2 つの高速モード プラス I2C (最大 3.4MHz のローカル バス アクセス)
 - 高速 GPIO
 - SPI および UART パススルー GPIO をサポート
- 下位互換性
 - HDCP v1.4 とオンチップ キーを内蔵
 - 720p 92x および 1080p/2K 94x FPD-Link III 製品ファミリ
- セキュリティと診断
 - 電圧および電流の監視
 - BIST およびパターン生成
 - CRC およびエラー診断
 - ECC ON 制御ビット
 - 偽造防止向けの一意の ID
- 高度なリンク堅牢性と EMC 制御
 - スペクトラム拡散クロック生成 (SSCG)
 - 適応型受信イコライゼーション (AEQ)
- 低消費電力動作
 - 1.8V および 1.15V のデュアル電源
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
 - AEC-Q グレードレベル 2、-40°C ~ 105°C
 - ISO 10605 および IEC 61000-4-2 ESD に準拠

2 アプリケーション

- オートモーティブ ディスプレイ:
 - 集中情報ディスプレイ (CID)
 - リアシート エンターテインメント (RSE)
 - デジタル計器クラスタ
 - ヘッド ユニットおよび HMI モジュール
 - ヘッド アップ ディスプレイ (HUD)
 - リア ビュー / サイド ミラー ディスプレイ

3 概要

DS90UH984-Q1 は、FPD-Link IV から DisplayPort (DP) / Embedded DisplayPort (eDP) へのブリッジ デバイスです。FPD-Link IV シリアルライザと組み合わせることで、このチップセットは低コストの 50Ω 同軸ケーブルまたは STP/STQ ケーブルで高速のシリアル化インターフェイスを受け取ります。DS90UH984-Q1 は、VESA DP v1.4a/eDP v1.4b 互換 デバイスで、HBR3 や SuperFrame フォーマットなどの高度な機能をサポートしています。このデバイスは、4K 30 ビット カラー以上のビデオ解像度をサポートしています。FPD-Link IV インターフェイスはビデオとオーディオのデータ転送に加えて、I2C および GPIO データなどの全二重制御機能を同じリンク上でサポートします。ビデオ データと制御を FPD-Link IV レーンに統合することで、相互接続のサイズと重量が減少し、システムの設計が簡素化されます。低電圧の差動信号、データのスクランブル処理、およびランダム化を使用することで、EMI が最小限に抑えられます。下位互換性のある FPD-Link III モードでは、デバイスはシングル / デュアル リンクで最大 2K 解像度、24 ビット色深度をサポートし、HDCP 対応シリアルライザと組み合わせた場合は HDCP v1.4 もサポートします。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ ⁽¹⁾	パッケージ サイズ ⁽²⁾
DS90UH984-Q1	RUR (VQFNP, 88)	12mm × 12mm

- (1) 供給されているすべてのパッケージについては、[セクション 6](#) を参照してください。
- (2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。






Table of Contents

1 特長	1	4.3 Trademarks	4
2 アプリケーション	1	4.4 静電気放電に関する注意事項	4
3 概要	1	4.5 用語集	4
4 Device and Documentation Support	4	5 Revision History	4
4.1 Documentation Support.....	4	6 Mechanical, Packaging, and Orderable Information	5
4.2 サポート・リソース.....	4		

4 Device and Documentation Support

4.1 Documentation Support

4.1.1 Related Documentation

For related documentation see the following:

- Texas Instruments, [Soldering Specifications](#) application note
- Texas Instruments, [Semiconductor and IC Package Thermal Metrics](#) application note
- Texas Instruments, [Leadless Leadframe Package \(LLP\)](#) application note
- Texas Instruments, [LVDS Owner's Manual](#)
- Texas Instruments, [I2C Communication Over FPD-Link III with Bidirectional Control Channel](#) application note
- Texas Instruments, [Exploring the Internal Test Pattern Generation Feature of 720p FPD-Link III Devices](#) application note
- Texas Instruments, [I2C Bus Pullup Resistor Calculation](#) application note
- Texas Instruments FPD-Link Learning Center, [FPD-Link Fundamental Material](#) video series
- Texas Instruments, [Ten tips for successfully designing with automotive EMC/EMI requirements](#)
- Texas Instruments, [Serial Line-Fault Detection](#) (Contact TI)

4.2 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

4.3 Trademarks

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

4.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

4.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#)

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

5 Revision History

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

DATE	REVISION	NOTES
February 2024	*	Initial Release

6 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用されるテキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024, Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
DS90UH984RURRQ1	Active	Production	VQFNP (RUR) 88	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAUAG	Level-3-260C-168 HR	-40 to 105	UH984
DS90UH984RURRQ1.A	Active	Production	VQFNP (RUR) 88	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAUAG	Level-3-260C-168 HR	-40 to 105	UH984
DS90UH984RURTQ1	Active	Production	VQFNP (RUR) 88	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAUAG	Level-3-260C-168 HR	-40 to 105	UH984
DS90UH984RURTQ1.A	Active	Production	VQFNP (RUR) 88	250 SMALL T&R	Yes	NIPDAUAG	Level-3-260C-168 HR	-40 to 105	UH984

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.


TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
DS90UH984RURRQ1	VQFNP	RUR	88	2500	330.0	24.4	12.3	12.3	1.1	16.0	24.0	Q2

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
DS90UH984RURRQ1	VQFNP	RUR	88	2500	367.0	367.0	35.0

GENERIC PACKAGE VIEW


RUR 88

VQFN - 0.9 mm max height

12 x 12, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.



重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用される テキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated