

AFE5818 16 チャンネル、超音波アナログ フロントエンド、電力 140mW/チャンネル、ノイズ $0.75\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 、14 ビット/65MSPS または 12 ビット/80MSPS ADC およびパッシブ CW ミキサ搭載

1 特長

- 16 チャンネル、包括的なアナログ フロント エンド:
 - LNA、VCAT、PGA、LPF、ADC、CW ミキサー
- ゲインをプログラム可能な LNA:
 - ゲイン: 24dB、18dB、12dB
 - リニア入力範囲: 0.25V_{PP} 、 0.5V_{PP} 、 1V_{PP}
 - 入力換算ノイズ: $0.63\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 、 $0.7\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 、 $0.9\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$
 - プログラム可能なアクティブ終端
- 電圧制御アッテネータ (VCAT) 40dB
- プログラマブル ゲイン アンプ (PGA): 24dB、30dB
- シグナル チェーンの合計ゲイン: 54dB (最大値)
- 3 次、リニア位相 LPF:
 - 10MHz、15MHz、20MHz、30MHz、35MHz、50MHz
- A/D コンバータ (ADC):
 - 14 ビット ADC: 65MSPS で 75dBFS SNR
 - 12 ビット ADC: 80MSPS で 72dBFS SNR
- LVDS インターフェイス最大速度 1Gbps
- ノイズと電力の最適化 (フル チャンネル):
 - 140mW/Ch ($0.75\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 、65MSPS 時)
 - 91.5mW/Ch ($1.1\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 、40MSPS 時)
 - 80mW/Ch (CW モード時)
- 非常に優れたデバイス間のゲイン マッチング:
 - $\pm 0.5\text{dB}$ (標準値) および $\pm 1.1\text{dB}$ (最大値)
- 小さい高調波歪み

- 高速で安定した過負荷回復
- CWD 用パッシブ ミキサ:
 - 低い近傍位相ノイズ: 2.5MHz キャリアから 1kHz で -156dBc/Hz
 - 位相分解能: $N/16$
 - 16X、8X、4X、1X CW クロックをサポート
 - 3 次および 5 次高調波の抑制 12dB
 - CWD ハイパス フィルタは <1kHz の不要な低周波信号を除去
- 小型パッケージ: 15mm×15mm NFBGA-289

2 アプリケーション

- [医療用超音波画像処理](#)
- 非破壊的評価機器
- [ソナー イメージング機器](#)
- 高速のマルチチャンネル [データ収集](#)

3 概要

AFE5818 は、高性能と小型サイズが求められる超音波システム向けに設計された高集積アナログ フロント エンド (AFE) ソリューションです。このデバイスは、包括的なタイム ゲイン制御 (TGC) を行う画像処理パスと連続波ドップラー (CWD) パスを内蔵しています。このデバイスは、システム性能を最適化するため、複数の電力とノイズの組み合わせを選択できます。したがって、AFE5818 はハイエンドシステムにもポータブル システムにも適した超音波 AFE ソリューションです。

パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ (2)
AFE5818	ZBV (NFBGA、289)	15mm × 15mm

- 供給されているすべてのパッケージについては、[セクション 6](#) を参照してください。
- パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。



AFE5818 には合計 16 のチャンネルがあり、各チャンネルは、電圧制御アンプ (VCA)、同時サンプリングの 14 ビットおよび 12 ビット A/D コンバータ (ADC)、連続波 (CW) ミキサで構成されています。VCA には、低ノイズ アンプ (LNA)、電圧制御アッテネータ (VCAT)、プログラム可能なゲイン アンプ (PGA)、ローパス フィルタ (LPF) が含まれます。LNA ゲインはプログラム可能で、 $250\text{mV}_{\text{PP}} \sim 1\text{V}_{\text{PP}}$ の入力信号およびプログラム可能なアクティブ終端をサポートします。超低ノイズの VCAT により、40dB の減衰制御範囲が実現され、全体的な低ゲイン SNR が向上するため、高調波および近距離画像処理に利点があります。PGA のゲインの選択肢は、24dB および 30dB です。ADC の前段には LPF があり、さまざまな周波数の超音波アプリケーションに対応するため、10MHz、15MHz、20MHz、30MHz、35MHz、50MHz に設定可能です。


また、AFE5818 は、低消費電力のパッシブ ミキサと低ノイズの加算アンプも統合しており、オンチップの CWD ビームフォーマを形成します。各アナログ入力信号には、16 種類の選択可能な位相遅延を適用できます。さらに、独自の 3 次および 5 次高調波抑制フィルタを実装し、CW 感度を向上させます。

高性能の 14 ビット ADC は、75dBFS の SNR を達成しています。この ADC により、低いチェーン ゲインで優れた SNR が保証されます。このデバイスは、14 ビットおよび 12 ビット出力に対して、それぞれ最大 65MSPS および 80MSPS の速度で動作可能です。

ADC の低電圧差動信号 (LVDS) 出力により、小型システムに望ましい柔軟なシステム統合が可能になります。

AFE5818 は、システム性能を最適化するため、複数の電力とノイズの組み合わせを選択できます。したがって、AFE5818 は、ハイエンドシステムにもポータブルシステムにも適した超音波 AFE ソリューションです。

AFE5818 は $15\text{mm} \times 15\text{mm}$ の NFBGA-289 パッケージ (ZBV パッケージ、S-PBGA-N289) で供給され、 -40°C から 85°C までの範囲で動作が規定されています。このデバイスは、AFE5816 デバイス ファミリーとピン互換です。



概略ブロック図

Table of Contents

1 特長.....	1	5.2 サポート・リソース.....	4
2 アプリケーション.....	1	5.3 商標.....	4
3 概要.....	1	5.4 静電気放電に関する注意事項.....	4
4 Device Comparison.....	3	5.5 用語集.....	4
5 Device and Documentation Support.....	4	6 Mechanical, Packaging, and Orderable Information....	4
5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	4		

4 Device Comparison

表 4-1. Device Comparison

DEVICE	DESCRIPTION	PACKAGE	BODY SIZE (NOM)
AFE5818	16-Channel, Ultrasound, Analog Front-End (AFE) with 124-mW/Channel, 0.75nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ Noise, 14-Bit, 65-MSPS or 12-Bit, 80-MSPS ADC and Passive CW Mixer	NFBGA (289)	15mm × 15mm
AFE5812	Fully Integrated, 8-channel Ultrasound AFE with Passive CW Mixer, and Digital I/Q Demodulator, 0.75nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$, 14 and 12 Bits, 65 MSPS, 180mW/ch	NFBGA (135)	15mm × 9mm
AFE5809	8-Channel Ultrasound AFE with Passive CW Mixer, and Digital I/Q Demodulator, 0.75nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$, 14 and 12 Bits, 65 MSPS, 158mW/ch	NFBGA (135)	15mm × 9mm
AFE5808A	8-Channel Ultrasound AFE with Passive CW Mixer, 0.75nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$, 14 and 12 Bits, 65 MSPS, 158mW/ch	NFBGA (135)	15mm × 9mm
AFE5807	8-Channel Ultrasound AFE with Passive CW Mixer, 1.05nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$, 12 Bits, 80 MSPS, 117mW/ch	NFBGA (135)	15mm × 9mm
AFE5803	8-Channel Ultrasound AFE, 0.75nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$, 14 and 12 Bits, 65 MSPS, 158mW/ch	NFBGA (135)	15mm × 9mm
AFE5805	8-Channel Ultrasound AFE, 0.85nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$, 12 Bits, 50 MSPS, 122mW/ch	NFBGA (135)	15mm × 9mm
AFE5804	8-Channel Ultrasound AFE, 1.23nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$, 12 Bits, 50 MSPS, 101mW/ch	NFBGA (135)	15mm × 9mm
AFE5801	8-Channel Variable-Gain Amplifier (VGA) with Octal High-Speed ADC, 5.5nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$, 12 Bits, 65 MSPS, 65mW/ch	VQFN (64)	9mm × 9mm
AFE5851	16-Channel VGA with High-Speed ADC, 5.5nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$, 12 Bits, 32.5 MSPS, 39mW/ch	VQFN (64)	9mm × 9mm
VCA5807	8-Channel Voltage-Controlled Amplifier for Ultrasound with Passive CW Mixer, 0.75nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$, 99mW/ch	HTQFP (80)	14mm × 14mm
VCA8500	8-Channel, Ultra-Low-Power VGA with Low-Noise Pre-Amp, 0.8nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$, 65mW/ch	VQFN (64)	9mm × 9mm
ADS5294	Octal-Channel, 14-Bit, 80-MSPS ADC, 75dBFS SNR, 77mW/ch	HTQFP (80)	14mm × 14mm
ADS5292	Octal-Channel, 12-Bit, 80-MSPS ADC, 70dBFS SNR, 66mW/ch	HTQFP (80)	14mm × 14mm
ADS5295	Octal-Channel, 12-Bit, 100-MSPS ADC, 70.6dBFS SNR, 80mW/ch	HTQFP (80)	14mm × 14mm
ADS5296A	10-Bit, 200-MSPS, 4-Channel, 61dBFS SNR, 150mW/ch and 12-bBit, 80-MSPS, 8-Channel, 70dBFS SNR, 65mW/ch ADC	VQFN (64)	9mm × 9mm

5 Device and Documentation Support

5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

5.2 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

5.3 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

5.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

5.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

6 Mechanical, Packaging, and Orderable Information

The following pages include mechanical, packaging, and orderable information. This information is the most current data available for the designated devices. This data is subject to change without notice and revision of this document. For browser-based versions of this data sheet, refer to the left-hand navigation.

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
AFE5818ZBV	Active	Production	NFBGA (ZBV) 289	126 JEDEC TRAY (5+1)	Yes	SNAGCU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	AFE5818
AFE5818ZBV.A	Active	Production	NFBGA (ZBV) 289	126 JEDEC TRAY (5+1)	Yes	SNAGCU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	AFE5818
AFE5818ZBV.B	Active	Production	NFBGA (ZBV) 289	126 JEDEC TRAY (5+1)	Yes	SNAGCU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	AFE5818

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "-" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用される テキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated